

Garant**SEKR 1203 AFTN, HB7525, Typ: ST900**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	213923 ST900
GTIN	4045197553874
Trieda položky	21A

Popis

Upozornenie:Normované hodnoty pre $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{p\max} = 3,5 \text{ mm}$.

Technický opis

Posuv f_z na zub	0,19 mm
Typ	ST900
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SEKR 1203 AFTN
Typ	HB7525
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	260	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	180	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	150	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	140	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný	130	P
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	170	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	110	M
GG(G)	podmienene vhodný	120	K
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		