

Garant**45° čelná fréza, s otvorem, Ø D / počet čepielok Z: 100/6mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	213890 100/6
GTIN	4045197666550
Trieda položky	210

Popis

Prevedenie:

Čelná fréza 45° s nerovnakým delením pre pokojný chod. Presné uloženie otočných doštičiek pomocou špeciálnych karbidových podložiek.

Technický opis

Upevňovacia skrutka pre vymeniteľnú doštičku	219862 (25IP; 6 Nm)
Upínacia skrutka pre podložku	219861 (TX8)
maximálny vonkajší Ø D _{max}	113 mm
Ø polohovacieho otvoru	32 mm
Celková dĺžka L _{celk}	50 mm
vhodná otočná rezná platnička	SE.. 1203..
Podložka	219860
Ø rezných hrán D _c	100 mm

Počet rezných hrán Z	6
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	45 Stupeň
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Čelná fréza

Príslušenstvo

Tvrdokovová oporná doštička	219860
Upínacia skrutka	219861
Upínacia skrutka	219862