

Garant**SEKN 1203 AFTN, HB7515, Typ: ST1400**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	213951 ST1400
GTIN	4045197553867
Trieda položky	21A

Popis

Upozornenie:Normované hodnoty pre $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{p\max} = 3,5$ mm.

Technický opis

Posuv f_z na zub	0,19 mm
Typ	ST1400
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SEKN 1203 AFTN
Typ	HB7515
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	podmienene vhodný	290	P
Oceľ < 750 N/mm ²	podmienene vhodný	210	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	170	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	160	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	150	P
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	210	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	140	M
GG(G)	podmienene vhodný	130	K
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		