

**Garant****Spätný záhlbník 180°, Maximálny Ø zahĺbenia D: 26mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	217180 26
GTIN	4045197196934
Trieda položky	210

**Popis****Prevedenie:****S reznou hranou (z = 1).****Upozornenie:**

Rozmer e = základný rozmer (informácie na konci strany). Použite momentový skrutkovac GARANT TQ c. **211750 vel. 1,2** s cepelou c. **674252 vel. 8IP**.

**Technický opis**

L <sub>3</sub>	60 mm
Ø stopky D <sub>5</sub> h <sub>6</sub>	20 mm
Prevedenie stopky	Whistle Notch
Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub>	82 mm
Programovací rozmer e	5,05 mm
Ø zväzku D <sub>1</sub>	25 mm
Počet rezných hrán Z	1
minimálny Ø D <sub>min</sub>	17 mm
L <sub>2</sub>	67 mm
Ø zahĺbenia D	26 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
vhodná otočná rezná platnička	260142

Vnútorné chladenie	áno
Celková dĺžka L	132 mm
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Záhlbník

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Upínacia skrutka Typ 1	219795 1
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 1,2	211750 1,2