

Garant**TK fréza, diamant, Ø h10 DC: 12mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 209711 12 |
| GTIN | 4045197512215 |
| Trieda položky | 10Y |

Popis

Prevedenie:

S **kryštalickou diamantovou povrchovou úpravou sp³** najnovšej generácie na procesne spoľahlivé obrábanie **vláknových kompozitov, GRP, CFRP a grafitu.**

Dynamicky pôsobiaca geometria rezných hrán.

Podbrúsený dvojfazetkový dutý výbrus.

Veľmi presné a stabilné vyhotovenie vďaka 15° uhlu sklonu zubov.

Technický opis

| | |
|--|----------------------------------|
| Ø rezných hrán D _c | 12 mm |
| Posuv f _z pre drážkovacie frézy v uhlíku | 0,06 mm |
| Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,2 mm |
| Počet zubov Z | 2 |
| Posuv f _z pre drážkovacie frézy v GFK CFK | 0,06 mm |
| Ø stopky D _s | 12 mm |
| Celková dĺžka L | 83 mm |
| Dĺžka britov L _c | 26 mm |
| Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny |
| Stopka | DIN 6535 HA s h6 |
| Tolerancia menovitého Ø | h10 |
| Uhol sklonu zubov | 15 Stupeň |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň |
| Povrchová úprava | diamant |
| Rezný materiál | VHM |
| Norma | Výrobná norma |
| Hĺbka záberu a_e pre frézovanie | 1×D pri obvodovom frézovaní |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Farebný krúžok | čierna |
| Druh produktu | Rohová fréza |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V_c | Kód ISO |
|--------------------|--------|-------|---------|
| PVDF GF20 | vhodný | 200 | N |
| POM GF25 | vhodný | 190 | N |
| PA 66 GF30 | vhodný | 170 | N |
| PEEK GF30 | vhodný | 150 | N |
| PTFE CF25 | vhodný | 180 | N |
| PEEK CF30 | vhodný | 160 | N |
| Hybridy | vhodný | | |
| Honeycomb Sandwich | vhodný | 350 | N |
| GFK | vhodný | 190 | N |
| GRP, CFRP | vhodný | 190 | N |
| grafit | vhodný | 340 | N |
| mokrú minimálne | vhodný | | |
| suché | vhodný | | |
| vzduch | vhodný | | |

Služby

Brúsenie stopky Typ HB

129100 HB

