

Garant**Korunková fréza, Oceľ, Typ: 18****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 217250 18 |
| GTIN | 4045197571908 |
| Trieda položky | 21Q |

Popis**Upozornenie:**Skutočná hĺbka rezu S_{max} sa vypočíta takto: $(D-d_1)/2$.**Technický opis**

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Dĺžka výčnelku L_1 | 25 mm |
| maximálna hĺbka rezu S_{max} | 6,5 mm |
| Ø stopky D_s h6 | 12 mm |
| Vnútorňý Ø D_1 | 9 mm |
| Súprava upínacích skrutiek | 219818 (8IP; 3,8 Nm) |
| Prevedenie stopky | Weldon |
| minimálny Ø otvora D | 14 - 22 mm |
| Celková dĺžka L_{celk} | 71,5 mm |
| pre typ platničiek | P16 |
| Vnútorňé chladenie | áno |
| Hĺbka závitů | 20,9 mm |
| Materiál Fréza | Oceľ |
| Výmena nástrojov | PowerCard |
| Druh produktu | Korunková fréza |

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne

219818