

Garant**Korunková fréza, Ocel', Typ: 27****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	217250 27
GTIN	4045197216519
Trieda položky	21Q

Popis**Upozornenie:**Skutočná hĺbka rezu S_{max} sa vypočíta takto: $(D-d_1)/2$.**Technický opis**

maximálna hĺbka rezu S_{max}	11,5 mm
Celková dĺžka L_{celk}	84,2 mm
Dĺžka výčnelku L_1	35 mm
Prevedenie stopky	Weldon
minimálny \varnothing otvoru D	22 - 37 mm
Vnútorň \varnothing D_1	13,6 mm
\varnothing stopky D_s h6	16 mm
Súprava upínacích skrutiek	219819 (20IP; 5,7 Nm)
pre typ platničiek	P26
Vnútorňé chladenie	áno
Hĺbka závitu	30,4 mm
Materiál Fréza	Oceľ
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Korunková fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne

219819