

Garant**TK fréza, diamant, Ø h10 DC: 5mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	209711 5
GTIN	4045197512178
Trieda položky	10Y

Popis

Prevedenie:

S **kryštalickou diamantovou povrchovou úpravou sp³** najnovšej generácie na procesne spoľahlivé obrábanie **vláknových kompozitov, GRP, CFRP a grafitu.**

Dynamicky pôsobiaca geometria rezných hrán.

Podbrúsený dvojfazetkový dutý výbrus.

Veľmi presné a stabilné vyhotovenie vďaka 15° uhlu sklonu zubov.

Technický opis

Počet zubov Z	2
Ø rezných hrán D _c	5 mm
Posuv f _z pre drážkovacie frézy v uhlíku	0,03 mm
Posuv f _z pre drážkovacie frézy v GFK CFK	0,03 mm
Šírka rohového skosenia pri 45°	0,1 mm
Ø stopky D _s	6 mm
Celková dĺžka L	57 mm
Dĺžka britov L _c	13 mm
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Tolerancia menovitého Ø	h10
Uhol sklonu zubov	15 Stupeň

Rohový uhol úkosu	45 Stupeň
Povrchová úprava	diamant
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	1×D pri obvodovom frézovaní
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	čierna
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
PVDF GF20	vhodný	200	N
POM GF25	vhodný	190	N
PA 66 GF30	vhodný	170	N
PEEK GF30	vhodný	150	N
PTFE CF25	vhodný	180	N
PEEK CF30	vhodný	160	N
Hybridy	vhodný		
Honeycomb Sandwich	vhodný	350	N
GFK	vhodný	190	N
GRP, CFRP	vhodný	190	N
grafit	vhodný	340	N
mokrú minimálne	vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		

Služby

Brúsenie stopky Typ HB

129100 HB

