

Garant**Frézovacia doštička bez profilu, HB7720, Šírka frézy A: 4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 217256 4 |
| GTIN | 4045197284426 |
| Trieda položky | 21C |

Technický opis

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Šírka frézy A | 4 mm |
| Polomer R | 0,15 mm |
| Vonkajší Ø D | 16 mm |
| maximálna hĺbka rezu S_{max} | 3,5 mm |
| Typ | HB7720 |
| Typ | P16 |
| Počet rezných hrán Z | 6 |
| Druh produktu | Rezná doštička pre kruhové frézovanie |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V_c | Kód ISO |
|-------------------------------|--------------|----------------------|----------------|
| Hliníkové plasty | vhodný | 500 | N |
| Alu (krátke rezanie) | vhodný | 400 | N |
| Hliník > 10 % si | vhodný | 250 | N |
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | 250 | P |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | 180 | P |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | 120 | P |
| Oceľ < 1100 N/mm ² | vhodný | 120 | P |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | 100 | P |
| Oceľ < 55 HRC | vhodný | 60 | H |
| Oceľ < 60 HRC | vhodný | 45 | H |
| Oceľ < 65 HRC | vhodný | 35 | H |
| Oceľ < 67 HRC | vhodný | 30 | H |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 120 | M |
| INOX > 900 N/mm ² | vhodný | 120 | M |
| Ti > 850 N/mm ² | vhodný | 80 | S |
| GG(G) | vhodný | 180 | K |
| Uni | vhodný | | |
| mokrú maximum | vhodný | | |
| suché | vhodný | | |