

Garant
Korunková fréza, tvrdokov, Typ: 18

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	217252 18
GTIN	4045197216526
Trieda položky	21Q

Popis
Upozornenie:

Skutočná hĺbka rezu S_{max} sa vypočíta takto: $(D-d_1)/2$.

Technický opis

maximálna hĺbka rezu S_{max}	6,5 mm
Celková dĺžka L_{celk}	71,5 mm
Prevedenie stopky	Weldon
Vnútorň $\varnothing D_1$	9 mm
Dĺžka výčnelku L_1	25 mm
\varnothing stopky D_s h6	12 mm
Súprava upínacích skrutiek	219818 (8IP; 3,8 Nm)
minimálny \varnothing otvoru D	14 - 22 mm
Stopka	DIN 6535 HB
pre typ platničiek	P16
Vnútorňé chladenie	áno
Hĺbka závitu	21 mm
Materiál Fréza	tvrdokov
Výmena nástrojov	PowerCard

Druh produktu

Korunková fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne

219818