

**Garant****Spätný záhlbník 180°, Maximálny Ø zahĺbenia D: 40mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	217180 40
GTIN	4045197281272
Trieda položky	210

## Popis

**Prevedenie:****S reznou hranou (z = 1).****Upozornenie:**

Rozmer e = základný rozmer (informácie na konci strany). Použite momentový skrutkovac GARANT TQ c. **211750 vel. 3,0** s cepelou c. **674252 vel. 15IP**.

## Technický opis

Počet rezných hrán Z	1
L <sub>2</sub>	103 mm
Ø stopky D <sub>s</sub> h6	32 mm
minimálny Ø D <sub>min</sub>	25 mm
L <sub>3</sub>	95 mm
Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub>	123 mm
Prevedenie stopky	Whistle Notch
Ø zväzku D <sub>1</sub>	40 mm
Programovací rozmer e	8,05 mm
Ø zahĺbenia D	40 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	219844 (15IP; 3,0 Nm)
vhodná otočná rezná platnička	260150

Vnútorné chladenie	áno
Celková dĺžka L	183 mm
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Záhlbník

## Príslušenstvo

Upínacia skrutka	219844
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 3,0	211750 3,0
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP