

**Garant****SEHT 1204 AFSN, HB7535, Typ: UNI**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	214310 UNI
GTIN	4045197319517
Trieda položky	21A

## Popis

**Upozornenie:**Normované hodnoty pre  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{p\max} = 3,5$  mm.

## Technický opis

Typ	UNI
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SEHT 1204 AFSN
Typ	HB7535
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

## Údaje o užívateľovi

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
--	--------------	----------------------	----------------

Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	260	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	220	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	200	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	170	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	150	M
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		