

Garant**45° pravá fréza, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 250/16mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	214200 250/16
GTIN	4045197549877
Trieda položky	210

Popis

Prevedenie:

Na upínace podľa normy DIN 2079 so 4 upevňovacími otvormi.

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 5,7** s čepeľou č. **674252 vel. 20IP**.
Z technických dôvodov **bez vnútorného chladenia**.

Technický opis

maximálny vonkajší Ø D _{max}	263 mm
Ø polohovacieho otvoru	60 mm
Ø rezných hrán D _c	250 mm
vhodná otočná rezná platnička	SE.. 1204..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Celková dĺžka L _{celk}	63 mm
Počet rezných hrán Z	16

Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	45 Stupeň
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	MTC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Čelná fréza

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 5,7	211750 5,7
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219800