

**Garant****45° pravá fréza, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 40/4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	214200 40/4
GTIN	4045197131386
Trieda položky	210

**Popis****Upozornenie:**Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 5,7** s čepelou č. **674252 vel. 20IP**.**Technický opis**

vhodná otočná rezná platnička	SE.. 1204..
Ø rezných hrán D <sub>c</sub>	40 mm
maximálny vonkajší Ø D <sub>max</sub>	53 mm
Celková dĺžka L <sub>celk</sub>	40 mm
Ø polohovacieho otvoru	16 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Počet rezných hrán Z	4
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	45 Stupeň

Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	MTC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Čelná fréza

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 5,7	211750 5,7
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219800