

**Fréza ramenná 90° MEC11T, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z:  
22/2XLmm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	227300 22/2XL
GTIN	4960664461004
Trieda položky	250

**Popis****Popis:**

Fréza typu MEC11T s vyššou stabilitou vďaka nižšiemu počtu rezných hrán ako MECX. Preto je možný vyšší posuv na zub.

**Technický opis**

maximálna hĺbka rezu $a_{p\max}$	10 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229708 (T8; 1,2 Nm)
Ø rezných hrán $D_c$	22 mm
vhodná otočná rezná platnička	BD.. 11T3
Celková dĺžka $L_{\text{celk}}$	170 mm
Dĺžka výčnelku $L_1$	30 mm
Ø stopky $D_s$ h6	20 mm
Počet rezných hrán Z	2
Dĺžka rampy L pre $\alpha_{\max}$	15 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø $D_{\max}$	42 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø $D_{\min}$	38 mm
Uhol rampy $\alpha_{\max}$	0,76 Stupeň
Ø $D_3$	16 mm

Prevedenie stopky	Valcová stopka
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Rohová fréza

---

## Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229708
------------------	--------