

Garant**45° pravá fréza, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 80/6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	214200 80/6
GTIN	4045197194480
Trieda položky	210

Popis**Upozornenie:**Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 5,7** s čepelou č. **674252 vel. 20IP**.**Technický opis**

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219800 (20IP; 5,7 Nm)
vhodná otočná rezná platnička	SE.. 1204..
Ø polohovacieho otvoru	27 mm
Celková dĺžka L_{celk}	50 mm
maximálny vonkajší Ø D_{max}	93 mm
Ø rezných hrán D_c	80 mm
Počet rezných hrán Z	6
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	45 Stupeň

Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	MTC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Čelná fréza

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219800
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 5,7	211750 5,7