



Ramenná fréza 90° MECX, stopka Weldon, Ø D / počet čepielok Z: 16/3mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	227105 16/3
GTIN	4960664472659
Trieda položky	250

Popis

Popis:

Lepšia produktivita aj pri obrábaní v nestabilných podmienkach vďaka veľmi úzkym rozstupom. Nízke rezné sily a vysoká stabilita pre slabú tendenciu k vibráciám. Umožňuje výkon rôznych frézovacích operácií, ako napr. frézovanie do rohov, šikmé frézovanie atď.

Technický opis

Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229707 (T6; 0,45 Nm)
Ø rezných hrán D_c	16 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p\max}$	6 mm
Dĺžka výčnelku L_1	20 mm
vhodná otočná rezná platnička	BD.. 0703
Celková dĺžka L_{celk}	68 mm
Ø stopky D_s h6	16 mm
Počet rezných hrán Z	3
Dĺžka rampy L pre α_{\max}	12 mm
Vítacie cirkulárové frézy Ø D_{\max}	30 mm
Vítacie cirkulárové frézy Ø D_{\min}	29 mm
Uhol rampy α_{\max}	0,95 Stupeň
Ø D_3	13 mm

Prevedenie stopky	stopka Weldon
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229707
------------------	--------