

**BDMT 070302 ER-JT, PR1225, Typ: ST1400****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	227135 ST1400
GTIN	4960664609222
Trieda položky	25A

**Popis****Upozornenie:**

Normované hodnoty pre  $a_e = 0,3 \times D$ . Presných  $90^\circ$  do  $a_p = 4$  mm.

**Technický opis**

Typ	ST1400
Posuv $f_z$ na zub	0,07 – 0,11 mm
Uhlový Polomer	0,2 mm
Typ	PR1225
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	BDMT 070302 ER-JT
Typ	PR1225
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	200	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	140	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	140	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180	M
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		