


Garant**SEKA 1204 AFTN, HB7720, Typ: ST1400****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 214270 ST1400 |
| GTIN | 4045197319470 |
| Trieda položky | 21A |

Popis**Upozornenie:**Normované hodnoty pre $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{p\max} = 3,5 \text{ mm}$.**Technický opis**

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Posuv f_z na zub | 0,19 mm |
| Typ | ST1400 |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SEKA 1204 AFTN |
| Typ | HB7720 |
| Rezný materiál | HM |
| Počet výmien/rezných hrán | 4 |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V_c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Oceľ < 500 N/mm ² | podmienene vhodný | 235 | P |
| Oceľ < 750 N/mm ² | podmienene vhodný | 230 | P |
| Oceľ < 900 N/mm ² | podmienene vhodný | 220 | P |
| Oceľ < 1100 N/mm ² | vhodný | 105 | P |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | 105 | P |
| INOX < 900 N/mm ² | podmienene vhodný | 170 | M |
| GG(G) | podmienene vhodný | 130 | K |
| mokrú maximum | podmienene vhodný | | |
| suché | vhodný | | |