



Ramenná fréza 90° MECX, stopka Weldon, Ø D / počet čepielok Z: 20/5mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	227105 20/5
GTIN	4960664472680
Trieda položky	250

Popis

Popis:

Lepšia produktivita aj pri obrábaní v nestabilných podmienkach vďaka veľmi úzkym rozstupom. Nízke rezné sily a vysoká stabilita pre slabú tendenciu k vibráciám. Umožňuje výkon rôznych frézovacích operácií, ako napr. frézovanie do rohov, šikmé frézovanie atď.

Technický opis

Dĺžka výčnelku L_1	20 mm
Ø stopky D_s h6	20 mm
Celková dĺžka L_{celk}	81 mm
Ø rezných hrán D_c	20 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229707 (T6; 0,45 Nm)
vhodná otočná rezná platnička	BD.. 0703
maximálna hĺbka rezu a_{pmax}	6 mm
Počet rezných hrán Z	5
Dĺžka rampy L pre α_{max}	16 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{max}	38 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{min}	37 mm
Uhol rampy α_{max}	0,72 Stupeň
Ø D_3	17 mm

Prevedenie stopky	stopka Weldon
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229707
------------------	--------