



## Vyťahovák skrutiek s úzkymi drážkami, Typ: 7



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	082860 7
GTIN	4012929450701
Trieda položky	04D

### Popis

**Prevedenie:**

Z tuhej chróm-vanádiovej ocele. Ostré hrany drážok sa pevne zaryjú do navrtanej skrutky a vytočia ju von. So štvorhranom na ovládanie pomocou vratidla a podobne.

**Použitie:**

Na odstránenie zlomených skrutiek s pravým závitom (predvrtajte  $\varnothing$  podľa tabuľky; otočte vyťahovač skrutiek doľava).

**Vhodné pre:**

Oceľ.

**Upozornenie:**

Na vyžiadanie možno dodať závit UNC a UNF.

### Technický opis

Typ	7
vhodné pre skrutky/čapy	M24 – M33
vhodné pre rúrkové zásuvky (vsuvky)	1/2 palec
$\varnothing$ predvrtania	15 mm
vhodné pre	Oceľ
Druh produktu	Vyťahovák skrutiek