


**Garant**

**Frézovacia doštička pre poistné drážky bez zrazenia hrany, HB7720, Menovitý rozmer hrúbky krúžku: 1,6mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	217269 1,6
GTIN	4045197542953
Trieda položky	21C

**Technický opis**

Hĺbka t pre P12	1 mm
Menovitý rozmer hrúbky krúžku	1,6 mm
Šírka drážky W -0,03	1,68 mm
Polomer R	0,3 mm
Typ	HB7720
Vonkajší Ø D	11,7 mm
Typ	P12
Počet rezných hrán Z	3
Druh produktu	Rezná doštička pre kruhové frézovanie

**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Hliníkové plasty	vhodný	500	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	400	N
Hliník > 10 % si	vhodný	250	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	250	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	100	P
Oceľ < 55 HRC	vhodný	60	H
Oceľ < 60 HRC	vhodný	45	H
Oceľ < 65 HRC	vhodný	35	H
Oceľ < 67 HRC	vhodný	30	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80	S
GG(G)	vhodný	180	K
Uni	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
suché	vhodný		