

**BDMT 070308 ER-JS, PR1225, Typ: INOX****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	227147 INOX
GTIN	4960664609215
Trieda položky	25A

Popis**Upozornenie:**

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D$. Presných 90° do $a_p = 4$ mm.

Technický opis

Typ	INOX
Posuv f_z na zub	0,05 – 0,08 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	BDMT 070308 ER-JS
Typ	PR1225
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	200	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	180	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	180	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	140	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	140	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	180	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	180	M
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		