

Garant**Frézovacia doštička 60°, HB7720, Stúpanie: 4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	217285 4
GTIN	4045197216830
Trieda položky	21C

Popis**Upozornenie:**

Pri závitových rezných doštičkách s **korigovaným profilom** netreba korigovať programovateľný priemer. Tieto doštičky preto používajte len so stanovenými závitmi.

Pri použití korunkovej frézy č. 217252 veľ. 18L a 18XL sa doštička s čiastočným profilom č. 217281 veľ. 1 – 4 môže používať iba po stúpanie 3,0.

Technický opis

pre závit \geq	M36x4
Hĺbka t	2,262 mm
Geometria platne	Plný profil
Vonkajší \varnothing D	26 mm
Počet napínacích drážok	6
Stúpanie závitov	4 mm
Použitie	vnútorný

Typ	HB7720
Rezný materiál	HM
Druh závitů	M
Druh závitů	M-LH
Druh závitů	MF
Druh závitů	MF-LH
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Typ	P26
Počet rezných hrán Z	6
Smer rezania	pravé a ľavé
Druh produktu	Rezná doštička pre kruhové frézovanie

Údaje o uživateli

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	500	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	400	N
Hliník > 10 % si	vhodný	250	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	250	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	180	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	120	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	120	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	100	P
Oceľ < 55 HRC	vhodný	60	H
Oceľ < 60 HRC	vhodný	45	H
Oceľ < 65 HRC	vhodný	35	H
Oceľ < 67 HRC	vhodný	30	H
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	120	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	120	M

Ti > 850 N/mm ²	vhodný	80	S
GG(G)	vhodný	180	K
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	vhodný		