

Garant**Korunková fréza (bez doštičky), tvrdokov, Typ: 20L****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	217405 20L
GTIN	4045197216939
Trieda položky	21Q

Popis**Prevedenie:**

Č. 217400 veľ. 8 a veľ. 11 a č. 217405 veľ. 11L bez vnútorného chladenia.

Technický opis

minimálny \varnothing otvoru D	17,5 mm
Vnútorný \varnothing D ₁	12,2 mm
\varnothing stopky D _s h ₆	12 mm
Prevedenie stopky	Weldon
Celková dĺžka L _{celk}	108,7 mm
Súprava upínacích skrutiek	219821 (15 IP; 3,0 Nm)
maximálna hĺbka rezu S _{max}	2,6 mm
Dĺžka výčnelku L ₁	63,7 mm
pre typ platničiek	02
Vnútorné chladenie	áno
Materiál Fréza	tvrdokov
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Korunková fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne

219821