

**Garant****Korunková fréza (bez doštičky), Oceľ, Typ: 25L****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	217400 25L
GTIN	4045197216908
Trieda položky	21Q

**Popis****Prevedenie:**

Č. 217400 veľ. 8 a veľ. 11 a č. 217405 veľ. 11L bez vnútorného chladenia.

**Technický opis**

Ø stopky $D_s$ h6	16 mm
Vnútorný Ø $D_1$	16 mm
Celková dĺžka $L_{celk}$	116 mm
Súprava upínacích skrutiek	219822 (20 IP; 5,0 Nm)
maximálna hĺbka rezu $S_{max}$	3,45 mm
Prevedenie stopky	Weldon
Dĺžka výčnelku $L_1$	67,5 mm
minimálny Ø otvora D	23 mm
pre typ platničiek	01
Vnútorné chladenie	áno
Materiál Fréza	Oceľ
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Korunková fréza

## Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne

219822