



Akumulátorový vrtací skrutkovač s príklepom, Typ: M18BPD4



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	070110 M18BPD4
GTIN	4002395004881
Trieda položky	03L

Popis

Prevedenie:

- **Výkonná akumulátorová 2-stupňová príklepová vrtáčka s viacstupňovým nastavením krútiaceho momentu.**
- **Lítium-iónové akumulátory REDLITHIUM-ION™ s monitorovaním jednotlivých článkov a indikátorom úrovne nabitia.**
- **Robustné kovové teleso prevodovky pre dlhú životnosť.**
- **Rýchlopínacie kovové skľučovadlo FIXTEC s aretáciou vretena.**
- **Rukoväť s vložkou Softgrip pre vysoký používateľský komfort.**
- **LED osvetlenie pracovného priestoru.**
- **Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ (nie veľkosť M18BPD4) pre maximálnu účinnosť. Minimálne opotrebovanie a až 10-násobná životnosť v porovnaní so štandardnými motormi DC.**
- **Elektronika REDLINK PLUS™ – ochrana proti preťaženiu a správa výkonu.**

So 4-pólovým jednosmerným motorom nenáročným na údržbu.

Výhoda:

Bezkefkový motor POWERSTATE™.

Rozsah balenia:

Vrátane 2x lítiovo-iónového akumulátora, nabíjačky, prepravného kufríka (HD box) a spony na opasok.

Upozornenie:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete od č. 073814 – 073816, 073827 a 073840.

Zodpovedajúci sledovací modul Bluetooth nájdete v 070103 BTT-1.

Technický opis

Napätie akumulátora	18 V
Druh batérie	Li-Ion
Označenie výrobcu	M18BPD-402X
maximálne vibrácie podľa EN s funkciou príklepového vrtania	13 m/s ²
maximálne otáčky 2. stupeň	1800 min ⁻¹
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 18 V
Rozsah upínania rýchloskľučovadla	1,5 - 13 mm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	38 mm
Kapacita akumulátora	4 Ah
maximálne otáčky 1. stupeň	0 - 450 min ⁻¹
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do betónu	16 mm
Maximálny ťahovací moment	60 Nm
maximálne vibrácie podľa EN bez funkcie príklepového vrtania	0,95 m/s ²
Balenie	Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
Konštrukcia motora	4-pólový
typické použitie	Strong
Hmotnosť	2,1 kg
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
vhodné pre materiál	murivo
vhodné pre materiál	betón
vhodné pre materiál	Kamen
Druh produktu	Vrtací skrutkovač s príklepom

Príslušenstvo

Li-Ion systém M18B5 Typ akumulátora MB18

073816 MB18

Akumulátorová nabíjačka Typ M1218FC

073840 M1218FC

Akumulátorová nabíjačka Typ M1218C

073840 M1218C