

Garant**Rovinná / rohová fréza 90° Aluking HPC, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z:
125/8mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	214515 125/8
GTIN	4045197610713
Trieda položky	21P

Popis

Prevedenie:

Tangenciálna rovinná/rohová fréza **pre presné 90° rohy**. Čiastočne s vertikálne nastaviteľnými reznými hranami pre najvyššiu presnosť. Presné uloženie otočných rezných platničiek prostredníctvom upnutia upínacích skrutiek.

Technický opis

Čapová upínacia skrutka	219894 (SW3; 5,0 Nm)
vhodná otočná rezná platnička	BG.. 15L5..
Ø polohovacieho otvoru	40 mm
Ø rezných hrán D_c	125 mm
Nastavovacia skrutka	219892
Celková dĺžka L_{celk}	63 mm
Upínací čap	219893

Rezné hrany nastaviteľné	2
Počet rezných hrán Z	8
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	HPC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Upínací čap	219893
Čapová upínacia skrutka	219894
Nastavovacia skrutka	219892