

**Fréza ramenná 90° MECH11, stopka Weldon, Ø D / Zeff: 40/4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	227453 40/4
GTIN	4960664526345
Trieda položky	250

Popis**Prevedenie:**

Vrúbkované otočné rezné platničky pre nižšie rezné sily a vibrácie. Je možné dosiahnuť porovnateľne veľkú šírku záberu a_e pri rovnakej hĺbke rezu a_p . Vysoká produktivita je možná aj na prístrojoch so slabším výkonom.

Technický opis

Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229708 (T8; 1,2 Nm)
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	55 mm
Ø rezných hrán D_c	40 mm
Celková dĺžka L_{celk}	126 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	BDMT 11T308
vhodná otočná rezná platnička	BDMT 11T308
Dĺžka výčnelku L_1	64 mm
Ø stopky D_s h6	32 mm
efektívny počet rezných hrán Z_{eff}	4
Počet otočných rezných platničiek	24
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie

Vnútorné chladenie

áno

Druh produktu

Rohová fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka

229708