

Garant**Frézovacia doštička 90°, HB7720, Maximálna hĺbka frézovania S_{max} : 1,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	217490 1,5
GTIN	4045197217479
Trieda položky	21C

Technický opis

Maximálna hĺbka frézovania S_{max}	1,5 mm
Hrúbka platne E	3 mm
Počet rezných hrán Z	3
Typ	03
Vonkajší \varnothing D	10,6 mm
Typ	HB7720
Druh produktu	Rezná doštička pre kruhové frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	600	N

Alu (krátke rezanie)	vhodný	500	N
Hliník > 10 % si	vhodný	400	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	260	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	220	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	180	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	100	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	80	P
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný	60	H
Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný	45	H
Oceľ < 65 HRC	podmienene vhodný	35	H
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný	30	H
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	130	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	120	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	100	S
GG(G)	podmienene vhodný	120	K
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		