

**BDGT 11T302 FR-JA, GW25, Typ: ALU****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	227325 ALU
GTIN	4960664457847
Trieda položky	25A

Popis**Upozornenie:**

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D$. Presných 90° do $a_p = 5,5$ mm.

Technický opis

Posuv f_z na zub	0,05 – 0,33 mm
Typ	HLINÍK
Uhlový Polomer	0,2 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	BDGT 11T302 FR-JA
Typ	GW25
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	700	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	500	N
Hliník > 10 % si	vhodný	250	N
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		