

**Fréza ramenná 90° MECH11, stopka Weldon, Ø D / Zeff: 50/4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	227453 50/4
GTIN	4960664526369
Trieda položky	250

Popis**Prevedenie:**

Vrúbkované otočné rezné platničky pre nižšie rezné sily a vibrácie. Je možné dosiahnuť porovnateľne veľkú šírku záberu a_e pri rovnakej hĺbke rezu a_p . Vysoká produktivita je možná aj na prístrojoch so slabším výkonom.

Technický opis

Ø stopky D_s h6	40 mm
Celková dĺžka L_{celk}	147 mm
efektívny počet rezných hrán Z_{eff}	4
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	BDMT 11T308
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	64 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229708 (T8; 1,2 Nm)
vhodná otočná rezná platnička	BDMT 11T308
Dĺžka výčnelku L_1	75 mm
Ø rezných hrán D_c	50 mm
Počet otočných rezných platničiek	28
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie

Vnútorné chladenie

áno

Druh produktu

Rohová fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka

229708