

**BDGT 11T304 FR-JA, GW25, Typ: ALU****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	227326 ALU
GTIN	4960664457854
Trieda položky	25A

**Popis****Upozornenie:**

Normované hodnoty pre  $a_e = 0,3 \times D$ . Presných  $90^\circ$  do  $a_p = 5,5$  mm.

**Technický opis**

Posuv $f_z$ na zub	0,05 – 0,33 mm
Typ	HLINÍK
Uhlový Polomer	0,4 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	BDGT 11T304 FR-JA
Typ	GW25
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Hliníkové plasty	vhodný	700	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	500	N
Hliník > 10 % si	vhodný	250	N
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		