


Garant**SDHX 0903 AFTN, HB7515, Typ: ST1400**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	214439 ST1400
GTIN	4045197554413
Trieda položky	21A

Popis

Prevedenie:

- Vymeniteľné doštičky vhodné pre rýchlosti rezu a posuvy.
- Presne sintrované a brúsené pre najlepšiu kvalitu povrchov.
- Jemnozrnná štruktúra pre veľkú tuhosť a odolnosť proti opotrebovaniu.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p \max} = 3 \text{ mm}$.

Technický opis

Posuv f_z na zub	0,14 mm
Typ	ST1400
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SDHX 0903 AFTN
Typ	HB7515
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	podmienene vhodný	410	P
Oceľ < 750 N/mm ²	podmienene vhodný	290	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	240	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	220	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	190	P
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	300	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	190	M
GG(G)	podmienene vhodný	190	K
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		