

**Garant****Frézovacia doštička 90°, HB7720, Maximálna hĺbka frézovania  $S_{max}$ : 3,25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	217490 3,25
GTIN	4045197217493
Trieda položky	21C

**Technický opis**

Hrúbka platne E	6,5 mm
Maximálna hĺbka frézovania $S_{max}$	3,25 mm
Počet rezných hrán Z	3
Typ	01
Vonkajší Ø D	23 mm
Typ	HB7720
Druh produktu	Rezná doštička pre kruhové frézovanie

**Údaje o užívateľovi**

	Zhoda	$V_c$	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	600	N

Alu (krátke rezanie)	vhodný	500	N
Hliník > 10 % si	vhodný	400	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	260	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	220	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	100	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80	P
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný	60	H
Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný	45	H
Oceľ < 65 HRC	podmienene vhodný	35	H
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný	30	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	130	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	120	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	100	S
GG(G)	podmienene vhodný	120	K
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		