

Garant

Frézovacia doštička pre poistné drážky bez zrazenia hrany, HB7720, Menovitý rozmer hrúbky krúžku: 1,6mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	217458 1,6
GTIN	4045197217271
Trieda položky	21C

Technický opis

Šírka drážky W -0,03	1,68 mm
Hĺbka t	1,25 mm
Menovitý rozmer hrúbky krúžku	1,6 mm
Polomer R	0,3 mm
Typ	HB7720
Vonkajší Ø D	17,5 mm
Hrúbka E	3,5 mm
Typ	02
Počet rezných hrán Z	3
Druh produktu	Rezná doštička pre kruhové frézovanie

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	600	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	500	N
Hliník > 10 % si	vhodný	400	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	260	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	220	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	180	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	100	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	80	P
Oceľ < 55 HRC	vhodný	60	H
Oceľ < 60 HRC	vhodný	45	H
Oceľ < 65 HRC	vhodný	35	H
Oceľ < 67 HRC	vhodný	30	H
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	130	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	120	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	100	S
GG(G)	vhodný	120	K
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	vhodný		