

**Garant****SDMX 0903 AFEN, HB7520, Typ: UNI**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 214440 UNI    |
| GTIN             | 4045197302885 |
| Trieda položky   | 21A           |

## Popis

### Prevedenie:

- Vymeniteľné doštičky vhodné pre rýchlosti rezu a posuvy.
- Presne sintrované a brúsené pre najlepšiu kvalitu povrchov.
- Jemnozrnná štruktúra pre veľkú tuhosť a odolnosť proti opotrebovaniu.

### Upozornenie:

Normované hodnoty pre  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$  /  $a_{p \max} = 3$  mm.

## Technický opis

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Typ                                   | UNI                                  |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SDMX 0903 AFEN                       |
| Typ                                   | HB7520                               |
| Rezný materiál                        | HM                                   |
| Počet výmien/rezných hrán             | 4                                    |
| Druh produktu                         | Otočné rezné platničky na frézovanie |

**Údaje o užívatelovi**

|                               | <b>Zhoda</b>      | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>Kód ISO</b> |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 350                  | P              |
| Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 255                  | P              |
| Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 230                  | P              |
| Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup> | podmienene vhodný | 180                  | P              |
| Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup> | podmienene vhodný | 130                  | P              |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 165                  | M              |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | podmienene vhodný | 130                  | M              |
| GG(G)                         | podmienene vhodný | 235                  | K              |
| Uni                           | vhodný            |                      |                |
| mokrú maximum                 | podmienene vhodný |                      |                |
| suché                         | vhodný            |                      |                |