


Fréza ramenná 90° MEC11T, stopka Weldon, Ø D / počet čepielok Z: 16/2Lmm

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	227305 16/2L
GTIN	4960664406500
Trieda položky	250

Popis
Popis:

Fréza typu MEC11T s vyššou stabilitou vďaka nižšiemu počtu rezných hrán ako MECX. Preto je možný vyšší posuv na zub.

Technický opis

maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	10 mm
Ø stopky D_s h6	12 mm
Ø rezných hrán D_c	16 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229708 (T8; 1,2 Nm)
Celková dĺžka L_{celk}	68 mm
vhodná otočná rezná platnička	BD.. 11T3
Dĺžka výčnelku L_1	23 mm
Počet rezných hrán Z	2
Dĺžka rampy L pre α_{max}	9 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{max}	30 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{min}	26 mm
Uhol rampy α_{max}	1,27 Stupeň
Ø D_3	10 mm

Prevedenie stopky	stopka Weldon
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229708
------------------	--------