



Fréza ramenná 90° MECH11, Valcová stopka, Ø D / Zeff: 32/4mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	227450 32/4
GTIN	4960664503766
Trieda položky	250

Popis

Prevedenie:

Vrúbkované otočné rezné platničky pre nižšie rezné sily a vibrácie. Je možné dosiahnuť porovnateľne veľkú šírku záberu a_e pri rovnakej hĺbke rezu a_p . Vysoká produktivita je možná aj na prístrojoch so slabším výkonom.

Technický opis

efektívny počet rezných hrán Z_{eff}	4
Ø stopky D_s h6	32 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229708 (T8; 1,2 Nm)
Ø rezných hrán D_c	32 mm
Dĺžka výčnelku L_1	55 mm
vhodná otočná rezná platnička	BDMT 11T308
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	46 mm
Celková dĺžka L_{celk}	140 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	BDMT 11T308
Počet otočných rezných platničiek	20
Prevedenie stopky	Valcová stopka
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie

Vnútorné chladenie

áno

Druh produktu

Rohová fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka

229708