

Garant

Frézovacia doštička pre poistné drážky bez zrazenia hrany, HB7720, Menovitý rozmer hrúbky krúžku: 1,6mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 217462 1,6 |
| GTIN | 4045197217356 |
| Trieda položky | 21C |

Technický opis

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Šírka drážky W -0,03 | 1,68 mm |
| Hĺbka t | 1,25 mm |
| Menovitý rozmer hrúbky krúžku | 1,6 mm |
| Polomer R | 0,3 mm |
| Typ | HB7720 |
| Vonkajší Ø D | 23 mm |
| Hrúbka E | 4 mm |
| Typ | 01 |
| Počet rezných hrán Z | 3 |
| Druh produktu | Rezná doštička pre kruhové frézovanie |

Údaje o uživateli

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|--------|----------------|---------|
| Hliníkové plasty | vhodný | 600 | N |
| Alu (krátke rezanie) | vhodný | 500 | N |
| Hliník > 10 % si | vhodný | 400 | N |
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | 260 | P |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | 220 | P |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | 180 | P |
| Oceľ < 1100 N/mm ² | vhodný | 100 | P |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | 80 | P |
| Oceľ < 55 HRC | vhodný | 60 | H |
| Oceľ < 60 HRC | vhodný | 45 | H |
| Oceľ < 65 HRC | vhodný | 35 | H |
| Oceľ < 67 HRC | vhodný | 30 | H |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 130 | M |
| INOX > 900 N/mm ² | vhodný | 120 | M |
| Ti > 850 N/mm ² | vhodný | 100 | S |
| GG(G) | vhodný | 120 | K |
| Uni | vhodný | | |
| mokrý maximum | vhodný | | |
| suché | vhodný | | |