

Garant**Vysokovýkonná závitová fréza, stopka Weldon, Úžitkový Ø DW / dĺžka vyloženia L1: 36/65mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	218050 36/65
GTIN	4045197447197
Trieda položky	21R

Popis

Prevedenie:**Závitová fréza HPC pre nižšie časy obrábania.****Použitie:**Univerzálne použitie **na pravé a ľavé vonkajšie a vnútorné závit**. Na **priečodný a slepý otvor**.**Upozornenie:**

Fréza č. 218050 veľ. 17/26 a 17/36 vhodná na stúpanie do 2,5 mm vrátane.

Fréza č. 218050 veľ. 30/65 vhodná na stúpanie <5.

Technický opis

Dĺžka výčnelku L ₁	65 mm
Účinný Ø D	36 mm
Ø stopky D _s	32 mm
Veľkosť doštičiek	41
Upevňovacia skrutka	219928
Celková dĺžka L _{celk}	128 mm
Fixovacia skrutka	219927
Počet rezných hrán Z	4
Počet napínacích drážok	4

Prevedenie stopky	stopka Weldon
Použitie pri type otvoru	Slepý otvor
Použitie pri type otvoru	Priechodný otvor
Smer rezania	vľavo a vpravo
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Závitová fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	219928
Upínacia skrutka	219927