

Garant**Vysokovýkonná závitová fréza, stopka Weldon, Úžitkový Ø DW / dĺžka vyloženia L1: 16/28mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	218050 16/28
GTIN	4045197447166
Trieda položky	21R

Popis

Prevedenie:**Závitová fréza HPC pre nižšie časy obrábania.****Použitie:**Univerzálne použitie **na pravé a ľavé vonkajšie a vnútorné závit**. Na **priechodný a slepý otvor**.**Upozornenie:**

Fréza č. 218050 veľ. 17/26 a 17/36 vhodná na stúpanie do 2,5 mm vrátane.

Fréza č. 218050 veľ. 30/65 vhodná na stúpanie <5.

Technický opis

Účinný Ø D	16 mm
Celková dĺžka L _{celk}	83 mm
Dĺžka výčnelku L ₁	28 mm
Fixovacia skrutka	219926
Veľkosť doštičiek	24
Ø stopky D _s	20 mm
Počet rezných hrán Z	2
Počet napínacích drážok	2
Prevedenie stopky	stopka Weldon

Použitie pri type otvoru	Slepý otvor
Použitie pri type otvoru	Priechodný otvor
Smer rezania	vľavo a vpravo
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Závitová fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	219926
------------------	--------