

**BDMT 11T302 ER-JS, CA6535, Typ: S****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	227361 S
GTIN	4960664686186
Trieda položky	25A

**Popis****Upozornenie:**

Normované hodnoty pre  $a_e = 0,3 \times D$ . Presných  $90^\circ$  do  $a_p = 5,5$  mm.

**Technický opis**

Posuv $f_z$ na zub	0,06 – 0,1 mm
Typ	S
Uhlový Polomer	0,2 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	BDMT 11T302 ER-JS
Typ	CA6535
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	240	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	220	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	30	S
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		