


**Garant**

**Frézovacia doštička pre vnútorný a vonkajší závit 55°, HB7720, Chodov na palec: 14**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	218020 14
GTIN	4045197412300
Trieda položky	21D

**Popis****Prevedenie:**

Stabilná rezná doštička. **Dvojaké použitie.**

- **Široký rozsah použitia vďaka univerzálnej geometrii lámača triesok.**
- **Vysoká opakovanosť.**

**Použitie:**

**Pre vnútorné a vonkajšie závit 55°** podľa normy B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1:1982.  
Trieda tolerancie Medium Class A.

**Technický opis**

Vonkajšie/vnútorné použitie	vnútorný
Vonkajšie/vnútorné použitie	vonkajší
Chodov na palec	14
Stúpanie závitov	1,814 mm
Počet rezných hrán Z	5
Typ	HB7720
Rezný materiál	HM

Druh závitů	G
Druh závitů	BSW
Druh závitů	G-LH
Druh závitů	BSW-LH
Druh závitů	BSP
Druh závitů	BSP-LH
Vrcholový uhol závitů	55 Stupeň
Veľkosť doštičiek	11 mm
Posuv $f_z$ v oceli < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm
Posuv $f_z$ v INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm
Smer rezania	pravé a ľavé
Druh produktu	Rezná vložka na frézovanie

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný	140	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	120	N
Hliník > 10 % si	vhodný	80	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	110	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	100	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	60	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	80	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	70	M
GG(G)	podmienene vhodný	70	K
CuZn	vhodný	120	N
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		

