

**Garant**

**Vymeniteľná závitová fréza, stopka Weldon, Úžitkový Ø DW / dĺžka vyloženia L1: 37/98mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	218000 37/98
GTIN	4045197411884
Trieda položky	21R

**Popis****Použitie:**

- Na valcové vnútorné a vonkajšie závit; ďalšie použitia a podporný nástroj na vyžiadanie.
- Na závit priechodných a slepých otvorov.
- Univerzálne použitie na ľavé a pravé závit.
- Žiadne problémy s trieskami, pretože vznikajú iba krátke triesky.
- Nízky rezný tlak.

**Upozornenie:**

Konštrukcia s dvojistou upínacou plochou HB.

**Technický opis**

Veľkosť doštičiek	27
Ø stopky D <sub>s</sub>	32 mm
Upevňovacia skrutka	219925
Účinný Ø D	37 mm
Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub>	98 mm
Počet rezných hrán Z	1
Počet napínacích drážok	1
Celková dĺžka L	160 mm
Prevedenie stopky	stopka Weldon

Použitie pri type otvoru	Slepý otvor
Použitie pri type otvoru	Priechodný otvor
Smer rezania	vľavo a vpravo
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Závitová fréza

---

## Príslušenstvo

Upínacia skrutka	219925
------------------	--------