

Garant**Frézovacia doštička pre vnútorný závit 60°, HB7720, Stúpanie: 1mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	218055 1
GTIN	4045197645555
Trieda položky	21D

Popis**Prevedenie:****Stabilné frézovacie doštičky pre vysoké posuvy a vysokú produktivitu.**

S jednou reznou hranou

Použitie:**Na metrické vnútorné závity 60°** podľa normy DIN/ISO R 262 (DIN 13) trieda tolerancie 6H.**Upozornenie:**

Pri montáži treba vždy dbať na jednotnosť strán závitových frézovacích doštičiek, inak dôjde k deformácii závitov! (Strana vyhotovená s označením, príp. bez neho.)

Posuv $f_z = \text{HB 7720}$ z ocele $< 750 \text{ N/mm}^2 = 0,25 \text{ mm / zub}$.Posuv $f_z = \text{HB 7735}$ z INOX-u $> 900 \text{ N/mm}^2 = 0,15 \text{ mm / zub}$.**Technický opis**

Vonkajšie/vnútorné použitie	vnútorný
Plný profil	áno
Stúpanie závitov	1 mm
vhodné pre závit	M6; M7

Počet rezných hrán Z	20
Typ	HB7720
Rezný materiál	HM
Druh závitu	M
Druh závitu	M-LH
Druh závitu	MF
Druh závitu	MF-LH
Vrcholový uhol závitu	60 Stupeň
Veľkosť doštičiek	19 mm
Smer rezania	pravé a ľavé
Druh produktu	Rezná vložka na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný	140	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	120	N
Hliník > 10 % si	vhodný	80	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	120	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	110	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	100	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	80	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	60	P
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	80	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	70	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	40	S
GG(G)	podmienene vhodný	70	K
CuZn	vhodný	120	N
Grafit, GRP, CFRP	vhodný	120	N
Uni	vhodný		

mokrý maximum

vhodný