

Garant**Frézovacia doštička pre vnútorný a vonkajší závit 55°, HB7720, Chodov na palec: 11****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	218024 11
GTIN	4045197412386
Trieda položky	21D

Popis**Prevedenie:**

Stabilná rezná doštička. **Dvojaké použitie.**

- **Široký rozsah použitia vďaka univerzálnej geometrii lámača triesok.**
- **Vysoká opakovanosť.**

Použitie:

Pre vnútorné a vonkajšie závit 55° podľa normy B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1:1982.

Trieda tolerancie Medium Class A.

Technický opis

Vonkajšie/vnútorné použitie	vnútorný
Vonkajšie/vnútorné použitie	vonkajší
Chodov na palec	11
Stúpanie závitov	2,309 mm
Počet rezných hrán Z	10
Typ	HB7720
Rezný materiál	HM

Druh závitů	G
Druh závitů	BSW
Druh závitů	G-LH
Druh závitů	BSW-LH
Druh závitů	BSP
Druh závitů	BSP-LH
Vrcholový uhol závitů	55 Stupeň
Veľkosť doštičiek	27 mm
Posuv f_z v oceli $< 1100 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm
Posuv f_z v INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Smer rezania	pravé a ľavé
Druh produktu	Rezná vložka na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný	140	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	120	N
Hliník $> 10 \% \text{ si}$	vhodný	80	N
Oceľ $< 500 \text{ N/mm}^2$	vhodný	120	P
Oceľ $< 750 \text{ N/mm}^2$	vhodný	110	P
Oceľ $< 900 \text{ N/mm}^2$	vhodný	100	P
Oceľ $< 1100 \text{ N/mm}^2$	vhodný	80	P
Oceľ $< 1400 \text{ N/mm}^2$	podmienene vhodný	60	P
INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$	podmienene vhodný	80	M
INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	podmienene vhodný	70	M
GG(G)	podmienene vhodný	70	K
CuZn	vhodný	120	N
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		

