

**Garant****TK rádiusová fréza, diamant, Ø f8 DC / DS: 1,6mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	209776 1,6
GTIN	4045197544131
Trieda položky	11Y

## Popis

### Prevedenie:

S **kryštalickou diamantovou povrchovou úpravou sp<sup>3</sup>** najnovšej generácie na procesne spoľahlivé obrábanie **vláknových kompozitov, GRP, CFRP a grafitu**. Dvojito podbrúsený uhol chrbta.

Tolerancia: obrys polomeru = **±0,01 mm**.

## Technický opis

Posuv $f_z$ pre orezávanie v uhlíku	0,011 mm
Ø vôle $D_1$	1,54 mm
Počet zubov Z	2
Ø rezných hrán $D_c$	1,6 mm
Posuv $f_z$ pre kopírovacie frézy v uhlíku	0,011 mm
Dĺžka výčnelku $L_1$ vrát. vôle	6 mm
Ø stopky $D_s$	3 mm
Celková dĺžka L	50 mm
Dĺžka britov $L_c$	4 mm
Uhol sklonu zubov	30 Stupeň
Polomer R	0,8 mm
Povrchová úprava	diamant
Rezný materiál	VHM

Norma	Výrobná norma
Tolerancia menovitého $\varnothing$	f8
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu $a_e$ pre frézovanie	0,2×D pri obvodovom frézovaní
Hĺbka záberu $a_e$ pre frézovanie	0,05×D pri kopírovacom frézovaní
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	čierna
Druh produktu	Celistvá a guľová fréza

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	$V_c$	Kód ISO
PVDF GF20	vhodný	200	N
POM GF25	vhodný	190	N
PA 66 GF30	vhodný	170	N
PEEK GF30	vhodný	150	N
PTFE CF25	vhodný	180	N
PEEK CF30	vhodný	160	N
Hybridy	vhodný		
Honeycomb Sandwich	vhodný	350	N
GFK	vhodný	190	N
GRP, CFRP	vhodný	190	N
grafit	vhodný	340	N
mokrú minimálne	vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		