

Garant**TK rádiusová fréza, diamant, Ø f8 DC / DS: 1,5/6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 209781 1,5/6 |
| GTIN | 4045197544315 |
| Trieda položky | 11Y |

Popis**Prevedenie:**

S **kryštalicovou diamantovou povrchovou úpravou sp³** najnovšej generácie na procesne spoľahlivé obrábanie **vláknových kompozitov, GRP, CFRP a grafitu**. Dvojito podbrúsený uhol chrbta.

Tolerancia: obrys polomeru = **±0,01 mm**.

Technický opis

| | |
|---|-----------|
| Ø vôle D ₁ | 1,44 mm |
| Dĺžka výčnelku L ₁ vrát. vôle | 22 mm |
| Posuv f _z pre orezávanie v uhlíku | 0,011 mm |
| Posuv f _z pre kopírovacie frézy v uhlíku | 0,011 mm |
| Ø rezných hrán D _c | 1,5 mm |
| Počet zubov Z | 2 |
| Ø stopky D _s | 6 mm |
| Celková dĺžka L | 80 mm |
| Dĺžka britov L _c | 3 mm |
| Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň |
| Polomer R | 0,75 mm |
| Povrchová úprava | diamant |
| Rezný materiál | VHM |

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Norma | Výrobná norma |
| Tolerancia menovitého \varnothing | f8 |
| Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny |
| Hĺbka záberu a_e pre frézovaní | 0,2×D pri obvodovom frézovaní |
| Hĺbka záberu a_e pre frézovaní | 0,05×D pri kopírovacom frézovaní |
| Stopka | DIN 6535 HA s h6 |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Farebný krúžok | čierna |
| Druh produktu | Celistvá a guľová fréza |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V_c | Kód ISO |
|--------------------|--------|-------|---------|
| PVDF GF20 | vhodný | 200 | N |
| POM GF25 | vhodný | 190 | N |
| PA 66 GF30 | vhodný | 170 | N |
| PEEK GF30 | vhodný | 150 | N |
| PTFE CF25 | vhodný | 180 | N |
| PEEK CF30 | vhodný | 160 | N |
| Hybridy | vhodný | | |
| Honeycomb Sandwich | vhodný | 350 | N |
| GFK | vhodný | 190 | N |
| GRP, CFRP | vhodný | 190 | N |
| grafit | vhodný | 340 | N |
| mokrú minimálne | vhodný | | |
| suché | vhodný | | |
| vzduch | vhodný | | |

Služby

Brúsenie stopky Typ HB

129100 HB

