

Garant**Vysokovýkonná závitová fréza, stopka Weldon, Úžitkový Ø DW / dĺžka vyloženia L1: 24,5/43mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	218050 24,5/43
GTIN	4045197447173
Trieda položky	21R

Popis

Prevedenie:**Závitová fréza HPC pre nižšie časy obrábania.****Použitie:**Univerzálne použitie **na pravé a ľavé vonkajšie a vnútorné závit**. Na **priechodný a slepý otvor**.**Upozornenie:**

Fréza č. 218050 veľ. 17/26 a 17/36 vhodná na stúpanie do 2,5 mm vrátane.

Fréza č. 218050 veľ. 30/65 vhodná na stúpanie <5.

Technický opis

Dĺžka výčnelku L ₁	43 mm
Veľkosť doštičiek	41
Ø stopky D _s	25 mm
Celková dĺžka L _{celk}	104 mm
Fixovacia skrutka	219927
Upevňovacia skrutka	219928
Účinný Ø D	24,5 mm
Počet rezných hrán Z	2
Počet napínacích drážok	2

Prevedenie stopky	stopka Weldon
Použitie pri type otvoru	Slepý otvor
Použitie pri type otvoru	Priechodný otvor
Smer rezania	vľavo a vpravo
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Závitová fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	219928
Upínacia skrutka	219927